



AV PEG 250 105 010

6,3/
√(√)

AV PEG 250 105 010
(Кронштейн 3)



AV PEG 250 105 010-01-зеркальное отражение
остальное смотри AV PEG 250 105 010



1. H12, h12, ± IT12/2
2. Неуказанные радиусы скруглений R0,5 тах обеспечить инструментом.
3. Всем отверстиям по H7 назначить шероховатость 2,5/

AV PEG 250 105 010

Кронштейн 3

Сталь 20 ГОСТ 1050-88

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов	1

”БИКАТЕХПРОМ”