



Подставка под антенну Maxus


Алюминиевый порог для пола с кабель-каналом ПК-62




Вид А ↑




↑ Вид А




Минимальные размеры технологического отверстия для монтажа алюминиевого порога для пола с кабель-каналом ПК-62



Вид А



Монтаж ПКС без сверления пола



Общее описание

1. Подставка под антенну крепится к полу специальным клеем.
2. Алюминиевый порог крепится к полу спец клеем.
3. Концы короба вплотную упираются к подставке под антенну.
4. При подводке к стене конец короба входит в технологическое отверстие.
5. Кабель укладывается в коробах и, через отверстия в подставке и основании антенны, подключается к платам.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	94/05-17.АР	Хабаров3	АР
Разраб.				Торговые площади магазина "Л'Этуаль" по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 76, ТК НК Плаза		
Проб.				Подставка под Maxus	Стандия	Лист
У.контр.				Алюминиевый порог	Р	5
Н.контр				Технологическое отверстие		7
Утв.				CrossPoint Maxus AM50	ООО "КроссПойнт" +7 495 374 84 90 www.crosspointrussia.ru	
					A1 (841*594)	