


УСН 150т.01.00.00.003

√ 12,5 (√)

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

8 отв.  $\Phi 22^{+0,7}$

$\Phi 0,5$



1. H12, h12, ±IT12/2.
2. Для сверления отверстий использовать кондуктор сверлильный КС 210.

УСН 150т.01.00.00.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Тимонин			04.12
Пров.	Кириллов			04.12
Т. контр.	Подвигин			07.18
Н. контр.	Шестобитов			07.18
Утв.	Казарцев			

Фланец приемный

Лит.	Масса	Масштаб
	4,3	1:2
Лист		Листов 1

Лист Б-ПН-16 ГОСТ 19903-74  
СтЭнс ГОСТ 14637-89

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Прод. и дата

Инв. № подл.