

| Перв. примен. | | Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | |
|---------------|--|----------|------|--------------|-------------------|------------------------------|------------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Документация | | | |
| | | * | | | LDR 005.00.000 СБ | Манометр-термометр кабельный | | *А4х4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сборочные единицы | | | |
| | | | | | | | | | |
| Справ. № | | A4 | | 1 | LDR 005.01.000 | Кабельная заделка в сборе | 1 | | |
| | | A4 | | 2 | LDR 005.02.000 | Плата модема | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Детали | | |
| | | | | | | | | | |
| | | A3 | | 3 | LDR 005.00.001 | Переходник | 1 | | |
| | | A3 | | 4 | LDR 005.00.002 | Корпус модема | 1 | | |
| | | A3 | | 5 | LDR 005.00.003 | Переходник гермоввода | 1 | | |
| | | A4 | | 6 | LDR 005.00.004 | Гайка прижимная | 1 | | |
| | | A4 | | 7 | LDR 005.00.005 | Наконечник | 1 | | |
| Подп. и дата | | A4 | | 8 | LDR 005.00.006 | Утяжелитель | 2 | | |
| | | A4 | | 9 | LDR 005.00.007 | Шайба | 1 | | |
| | | A4 | | 10 | LDR 005.00.008 | Кольцо защитное 20х24х1 | 2 | | |
| | | A4 | | 11 | LDR 005.00.009 | Кольцо защитное 12х15х1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Стандартные изделия | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | Кольцо 020-024-25-2-6 | 4 | |
| | | | | | | | ГОСТ 9833-73 FKM Viton | | |
| Подп. и дата | | | | | | твёрдость 90 ед. по Шору | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | | LDR 005.00.000 | | | |
| | | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | |
| | | Разраб. | | Герасимов | | | Манометр-термометр | | |
| | | Пров. | | Давлетгареев | | | | | |
| | | Н.контр. | | | | | кабельный | | |
| Утв. | | Ардазов | | | | | | | |
| | | | | | | Лит. | Лист | Листов | |
| | | | | | | | 1 | 2 | |
| | | | | | | | 000 "НЕОВЭЛИ" | | |

[illegible]